

无论是在温度或压力速度变化情况下，厚壁核磁管都会提供极好的保护，对于有毒或放射性的样品，建议采用此种核磁管。该类核磁管还可用于微量样品的测试。

### 厚壁样品管

产品编码	MHz	外径 (mm)	内径 (mm)	壁厚 (mm)	长度 (in)	包装数量 (支)
S-5-500-HW-7	up to 500	4.97 ±0.013	2.20 ±0.025	1.4	7	5
S-5-500-HW-8	up to 500	4.97 ±0.013	2.20 ±0.025	1.4	8	5
S-5-500-HW-9	up to 500	4.97 ±0.013	2.20 ±0.025	1.4	9	5

### 中厚壁样品管

产品编码	MHz	外径 (mm)	内径 (mm)	壁厚 (mm)	长度 (mm)	包装数量 (支)
S-5-500-MW-7	up to 500	4.97 ±0.013	3.43 ±0.025	0.8	178	5
S-5-500-MW-8	up to 500	4.97 ±0.013	3.43 ±0.025	0.8	203	5
S-5-500-MW-9	up to 500	4.97 ±0.013	3.43 ±0.025	0.8	228.6	5



S-5-500-HW-7



S-5-500-MW-7